


アクアQシステム洗淨工程

アクアQシステム（クイック全体漂白のウェット洗い）

家庭用洗濯機水量 40ℓを目安に設定！



薬 剤	使 用 量	水 温
アクア・MC	80cc（0.2%）	設定温度40℃～50℃
Q-パワーアップN （※中性）	80cc～160cc	（40℃より50℃の方が漂白力は強い）
過酸化水素	過酸化水素の量により漂白を調整する。 弱漂白：100cc 中漂白：200cc 強漂白：300cc	

（※）過酸化水素活性剤で色が出るおそれのないものは、Q-パワーアップを使用して下さい。
（アルカリ性：40cc/40ℓ）

アクアQシステムは繊維に物理的な力を加えずに黄変処理を行うクイックシステムです。

漂白剤の過酸化水素は汚れの度合で変えて下さい。

上記のシステムでもとれない頑固な黄変（シルクのワキの変色）等は脱水が終わりぬれている時に過酸化水素（20倍希釈）にアンモニアを少し加えたものをスプレーして下さい。（あとは洗わなくて良い）